

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
10/04mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	12,5 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Tamanho da placa	4 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Comprimento da cabeça L_1	22 mm
Código ISO do suporte	A10H SDXCR/L04
Desvio central L_3	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5