

## Encaixe de cabeça de fresagem com furo no canal de refrigeração, PSC 63 A = 65, Ø do mandril d1: 22mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308547 22
GTIN	4045197703729
Classe de artigo	31C

### Descrição

**Modelo:**

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

**Utilização:**

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem de ranhura cruzada.

**Material fornecido:**

Inclui parafuso de aperto para fresa.

**Acessórios especiais:**

Chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa n.º 309860.

Tubo de refrigerante e chave de caixa n.º 309885; 309893.

### Descrição técnica

chave especial adequada n.º 309840	22
Ø do mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
Projeção medida A	65 mm
Ø exterior D	48 mm

Ø de fixação D <sub>1</sub>	22 mm
Alojamento	PSC 63 A = 65
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

---

## Acessórios

Chaves especiais para mandril de Ø 22	309840 22
---------------------------------------	-----------