

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SDQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0408/04mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Altura de fixação $L_2$	7,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Comprimento total L	80 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5,2 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Largura do pescoço $L_4$	4 mm
Tamanho da placa	4 mm
Código ISO do suporte	A0408F SDQCR/L04
Comprimento da cabeça $L_1$	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Desvio central $L_3$	2,6 mm
Profundidade útil T	1,1 mm
Ø haste $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5