

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0408/04mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A0408F SDQCR/L04
Desvio central L_3	2,6 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Tamanho da placa	4 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5,2 mm
Comprimento total L	80 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Profundidade útil T	1,1 mm
Ø haste D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5