

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. SDUCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	5,2 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Desvio central L_3	3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Comprimento total L	80 mm
Código ISO do suporte	A0408F SDUCR/L04
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Tamanho da placa	4 mm
Profundidade útil T	1,5 mm
Ø haste D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5