

Perfuradora angular, Tipo: 720551



Dados do pedido

Número do pedido	075120 720551
GTIN	4014586878843
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:**Perfuradora angular Fein –**

- Altura da cabeça de transmissão de apenas 96 mm incluindo a bucha, medida de canto de 17 mm.
- Interruptor integral com comutador de funcionamento à direita/esquerda para uma utilização confortável.
- Alojamento cónico do eixo de broca para uma concentricidade precisa.
- Compacta para trabalhar em locais de difícil acesso.
- Ajuste de rotações eletrónico e contínuo para uma marcação cuidadosa.

Vantagem:

Para trabalhar em zonas de difícil acesso.

Material fornecido:

Inclui 1 bucha especial de coroa dentada de 0,8 – 10 mm.

Instrução:

Para brocas espirais adequadas, ver a partir do n.º 114000.

Descrição técnica

Peso	1,5 kg
------	--------

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Designação do fabricante	WBP10
Área de aperto da bucha	0,8 - 10 mm
Alojamento da bucha	B10
Consumo energético	500 W
n.º máximo de rotações	0 - 1830 r.p.m,
Ø máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade	10 mm
Ø máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade	25 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Perfuradora