

Encaixe de cabeça de fresagem com furo no canal de refrigeração, PSC 63 A = 65, Ø do mandril d1: 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	308547 32
GTIN	4045197703743
Classe de artigo	31C

Descrição

Modelo:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Utilização:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem de ranhura cruzada.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa n.º 309860.

Tubo de refrigerante e chave de caixa n.º 309885; 309893.

Descrição técnica

Projeção medida A	65 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	32
chave especial adequada n.º 309840	32
Ø do mandril d ₁	32 mm
Ø exterior D	63 mm

Ø de fixação D ₁	32 mm
Alojamento	PSC 63 A = 65
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Chaves especiais para mandril de Ø 32	309840 32
---------------------------------------	-----------