

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização,  
Altura: 900****Dados do pedido**

Número do pedido	940043 900
GTIN	4062406067427
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Versão:**

Armário equipado com 30×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

**Material fornecido:**

Armário inclui prateleiras.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Nota:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Posicionamento do punho	superior
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Peso	42 kg
Número de prateleiras	1
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Altura	900 mm
Altura útil	745 mm
Largura	750 mm
ComfortClose	não
Profundidade	500 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	30
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
	940501 900/1000

Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine  
comPortas de dois batentes para altura de armário  
900/1000

Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine  
comPortas batentes, largura 30G para altura de armário  
900

940510 900

Prateleira para largura de armário/compartimento em G 30

940550 30

Prateleira com ranhuras para largura de armário/  
compartimento em G 30

940552 30

Jogo de suporte de prateleiras para armários GridLine20  
peças Tipo F

940559 F

Prateleira inclinada para largura de armário/  
compartimento em G 30

940560 30

Prateleira200 kg para largura de armário/compartimento  
em G 30

940590 30

Prateleira de bambu Dimensão em G 30X20

951980 30X20

Prateleira em contraplacado Dimensão em G 30X20

951985 30X20

Rodapé com painel amovível, profundidade 20G,Altura 150  
mm Largura de caixa em G 30

958146 30