

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização,
Altura: 1250****Dados do pedido**

Número do pedido	940043 1250
GTIN	4062406067441
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Armário equipado com 30x20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Peso	55 kg
Largura	750 mm
Altura	1250 mm
Número de prateleiras	2
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
ComfortClose	não
Profundidade	500 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Posicionamento do punho	superior
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura útil	1095 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	30
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes para altura de armário 1250	940501 1250

Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 30G para altura de armário 1000/1250	940510 1000/1250
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 30	940550 30
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 30	940552 30
Jogo de suporte de prateleiras para armários GridLine20 peças Tipo F	940559 F
Prateleira inclinada para largura de armário/compartimento em G 30	940560 30
Prateleira 200 kg para largura de armário/compartimento em G 30	940590 30
Prateleira de bambu Dimensão em G 30X20	951980 30X20
Prateleira em contraplacado Dimensão em G 30X20	951985 30X20
Rodapé com painel amovível, profundidade 20G, Altura 150 mm Largura de caixa em G 30	958146 30