

Garant GRIDLINE

Armário superior com gaveta, Portas de dois batentes com janela de visualização, 26×16G, Altura: 750



Dados do pedido

Número do pedido	940073 750
GTIN	4062406067694
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 30×20G, com gavetas 26×16G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Altura frontal da gaveta de 125 mm.

Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Profundidade	500 mm
Largura	750 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura útil	595 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Altura	750 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Número de gavetas	1
Número de prateleiras	1
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Posicionamento do punho	inferior
Peso	43 kg
ComfortClose	não
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Largura útil da gaveta	650 mm
Profundidade útil da gaveta em G	16
Profundidade em G	20
Largura útil da gaveta em G	26
Largura em G	30
Área útil da gaveta em G	26×16
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular

Ficha de dados

Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×16G
Tipo de armário	Armário superior
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940073-750>