

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta para armários de grande capacidade/de cargas pesadas com porta de batentes Largura 30G, 26x24G, Altura frontal das gavetas: 150



Dados do pedido

Número do pedido	942570 150
GTIN	4062406067762
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Gavetas para montagem em armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine com **portas batentes**.

Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Armários n.º 941001 – 941033, n.º 942301 – 942323, n.º 942701 – 942723, n.º 942802 – 942824.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.

As gavetas não são adequadas para armários de portas deslizantes.

Descrição técnica

Peso	9 kg
Altura útil	125 mm
Largura útil em G	26
Profundidade útil em G	24

Ficha de dados

#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	650 mm
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	26x24G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942570-150>