

Garant GRIDLINE

Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G, 26×16G, Altura frontal das gavetas: 125**Dados do pedido**

Número do pedido	940641 125
GTIN	4062406068271
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Gavetas para montagem em armários GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Armários n.º 940001 – 940103, n.º 940111 – 940113, n.º 940801 – 940843.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Não adequada para a montagem em armários de portas deslizantes.

Descrição técnica

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Largura útil em G	26
Altura útil	100 mm
Peso	14 kg
Profundidade útil em G	16
Área de aplicação	Armário de prateleiras
Largura útil	650 mm

#Profundidade útil	400 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	0,9 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×16G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Tapete para gavetas Dimensão em G 26X16	951830 26X16
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas,5 peças Dimensão em G 26X16	951885 26X16
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 26X16	951910 26X16