

Garant GRIDLINE

**Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G, 26x16G, Altura frontal das gavetas: 75****Dados do pedido**

Número do pedido	940641 75
GTIN	4062406068257
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Versão:**

Gavetas para montagem em armários GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

**Indicado para:**

Armários n.º 940001 – 940103, n.º 940111 – 940113, n.º 940801 – 940843.

**Pintura:**

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Nota:**

Não adequada para a montagem em armários de portas deslizantes.

**Descrição técnica**

Altura útil	50 mm
Largura útil em G	26
Peso	9 kg
Profundidade útil em G	16
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Área de aplicação	Armário de prateleiras
Largura útil	650 mm

#Profundidade útil	400 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	0,9 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	26x16G
Tipo de produto	Gaveta

---

## Acessórios

Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Tapete para gavetas Dimensão em G 26X16	951830 26X16
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas, 5 peças Dimensão em G 26X16	951885 26X16
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 26X16	951910 26X16