


Garant GRIDLINE

Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G, 36×16G, Altura frontal das gavetas: 75**Dados do pedido**

Número do pedido	940642 75
GTIN	4062406068325
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Gavetas para montagem em armários GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Armários n.º 940001 – 940103, n.º 940111 – 940113, n.º 940801 – 940843.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Não adequada para a montagem em armários de portas deslizantes.

Descrição técnica

Profundidade útil em G	16
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura útil	50 mm
Largura útil em G	36
Peso	9 kg
Área de aplicação	Armário de prateleiras
#Profundidade útil	400 mm
Largura útil	900 mm

com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	0,9 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×16G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Tapete para gavetas Dimensão em G 36X16	951830 36X16
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas, 5 peças Dimensão em G 36X16	951885 36X16
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 36X16	951910 36X16