


Garant GRIDLINE

### Painel de retenção para portas de chapa maciça, Tipo: L



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 940705 L      |
| GTIN             | 4062406068455 |
| Classe de artigo | 9GI           |

#### Descrição

##### Versão:

De chapa de aço para o alojamento de ganchos e caixas de armazenamento à vista. Os quadros de alojamento são aparafusados com o material de fixação fornecido no interior das portas batentes. **Apenas para armários de portas batentes de chapa maciça a partir de 750 mm de largura e 1000 mm de altura.** Os armários com 2000 mm de altura podem alojar 2 painéis de suporte por porta batente. Capacidade de carga de cada porta: 10 kg. Com 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painéis perfurados (grupo 95).

##### Pintura:

Antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

##### Nota:

- **Caixas de armazenamento à vista e ferramentas muito salientes não podem ser penduradas ao nível de uma prateleira.**
- **Apenas adequado para armários GridLine com portas batentes.**

#### Descrição técnica

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Altura                                            | 800 mm |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm |

## Ficha de dados

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Largura               | 250 mm                                                         |
| Espessura             | 28 mm                                                          |
| Espessura do material | 0,9 mm                                                         |
| Seleção da cor        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de produto       | Painel perfurado                                               |