

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Persiana, Altura: 2000mm****Dados do pedido**

Número do pedido	940849 2000
GTIN	4062406068509
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Modelo:**

Armário sem equipamento com 40×20G. Gavetas adequadas: 36×14G (encomendar separadamente)

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Persiana em perfis de alumínio anodizado, a cor não pode ser configurada.

**Instrução:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Profundidade em G	20
Profundidade	500 mm

Peso	81 kg
Largura	1000 mm
Posicionamento do punho	central
Frentes do armário	Persiana
ComfortClose	não
Altura útil	1845 mm
Largura em G	40
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura	2000 mm
Tipo de armário	Armário base
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Prateleira para largura de armário/compartimento em G 40	940550 40
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 40	940552 40
Prateleira inclinada para largura de armário/compartimento em G 40	940560 40
Prateleira 200 kg para largura de armário/compartimento em G 40	940590 40