

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 900mm**Dados do pedido**

Número do pedido	940121 900
GTIN	4062406068851
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Armário equipado com 50×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

ComfortClose	não
Peso	78 kg

Número de prateleiras	1
Largura	1250 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Altura	900 mm
Posicionamento do punho	superior
Altura útil	745 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Profundidade	500 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	50
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 30G para altura de armário 900	940510 900
	940512 900

Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine
comPortas batentes, largura 50G para altura de armário
900

Prateleira para largura de armário/compartimento em G 50

940550 50

Prateleira com ranhuras para largura de armário/
compartimento em G 50

940552 50

Jogo de suporte de prateleiras para armários GridLine20
peças Tipo F

940559 F

Prateleira inclinada para largura de armário/
compartimento em G 50

940560 50

Prateleira200 kg para largura de armário/compartimento
em G 50

940590 50

Prateleira de bambu Dimensão em G 50X20

951980 50X20

Prateleira em contraplacado Dimensão em G 50X20

951985 50X20

Rodapé com painel amovível, profundidade 20G,Altura 150
mm Largura de caixa em G 50

958146 50