

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 900



Dados do pedido

Número do pedido	940123 900
GTIN	4062406068929
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 50x20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Altura	900 mm

Ficha de dados

Profundidade	500 mm
Altura útil	745 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Número de prateleiras	1
Posicionamento do punho	superior
Largura	1250 mm
Peso	78 kg
ComfortClose	não
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Profundidade em G	20
Largura em G	50
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940123-900>