


Broca espiral HSS n.º 114000 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 6-10**Dados do pedido**

Número do pedido	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Descrição técnica

Área da broca	6 - 10 mm
Broca crescente	0,1 mm
Número de brocas	41
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	não
Anel colorido	sem

Tipo de produto

Broca espiral

Acessórios

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,9	114000 7,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,1	114000 9,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,5	114000 6,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9	114000 9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,7	114000 8,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7	114000 7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,2	114000 9,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,6	114000 6,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,7	114000 9,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,3	114000 9,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,8	114000 9,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,6	114000 9,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,4	114000 7,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,3	114000 6,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,2	114000 7,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,2	114000 6,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10	114000 10
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,4	114000 9,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6	114000 6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,3	114000 7,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,8	114000 8,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8	114000 8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,6	114000 7,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,4	114000 8,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,9	114000 9,9

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,5	114000 7,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,9	114000 8,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,9	114000 6,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,4	114000 6,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,5	114000 9,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,6	114000 8,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,1	114000 7,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,1	114000 8,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,2	114000 8,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,3	114000 8,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,8	114000 7,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,7	114000 6,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,5	114000 8,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,7	114000 7,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,8	114000 6,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,1	114000 6,1