

Garant GRIDLINE

**Armário básico com gaveta, Portas de correr em chapa maciça, 26×14G,  
Altura: 750****Dados do pedido**

Número do pedido	940185 750
GTIN	4062406066932
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Versão:**

Armário equipado com 60×20G, com gavetas 26×14G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas deslizantes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bloqueio de portas deslizantes nas posições finais (aberto/fechado). **Bases de nivelamento** para armários base com 8 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta. Altura frontal da gaveta de 125 mm.

**Material fornecido:**

Armário incluindo prateleiras e gavetas.

**Pintura:**

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Nota:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Profundidade útil da gaveta	350 mm
Profundidade em G	20

Posicionamento do punho	superior
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Número de prateleiras	2
Profundidade útil da gaveta em G	14
Largura útil da gaveta em G	26
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura	750 mm
Número de gavetas	2
Altura útil	613 mm
Largura em G	60
ComfortClose	não
Área útil da gaveta em G	26×14
Largura	1500 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura útil da gaveta	650 mm
Profundidade	500 mm
Peso	90 kg
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×14G
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas deslizantes, largura 60G para altura de armário 750/800	940514 750/800
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 30	940550 30
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 30	940552 30
Prateleira inclinada para largura de armário/compartimento em G 30	940560 30
Prateleira 200 kg para largura de armário/compartimento em G 30	940590 30
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 100	940651 100
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 125	940651 125
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 150	940651 150
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 200	940651 200
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 300	940651 300
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G Altura frontal das gavetas 75	940651 75
Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Prateleira de bambu Dimensão em G 60X20	951980 60X20
Prateleira em contraplacado Dimensão em G 60X20	951985 60X20
Rodapé com painel amovível, profundidade 20G, Altura 150 mm Largura de caixa em G 60	958146 60