

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de correr com janela de visualização, Altura: 750mm**Dados do pedido**

Número do pedido	940207 750
GTIN	4062406070083
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Armário equipado com 80x20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas deslizantes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bloqueio de portas deslizantes nas posições finais (aberto/fechado). **Bases de nivelamento** para armários base com 8 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade em G	20
Altura	750 mm
Largura em G	80

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Profundidade	500 mm
Largura	2000 mm
Número de prateleiras	2
Peso	92 kg
Posicionamento do punho	superior
Altura útil	613 mm
Frentes do armário	Porta de correr com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
ComfortClose	não
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas deslizantes, largura 80G para altura de armário 750/800	940515 750/800
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 40	940550 40
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 40	940552 40
	940559 F

Jogo de suporte de prateleiras para armários GridLine20
peças Tipo F

Prateleira inclinada para largura de armário/ compartimento em G 40	940560 40
Prateleira 200 kg para largura de armário/ compartimento em G 40	940590 40
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 100	940652 100
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 125	940652 125
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 150	940652 150
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 200	940652 200
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 300	940652 300
Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 40G Altura frontal das gavetas 75	940652 75
Prateleira de bambu Dimensão em G 80X20	951980 80X20
Prateleira em contraplacado Dimensão em G 80X20	951985 80X20
Rodapé com painel amovível, profundidade 20G, Altura 150 mm Largura de caixa em G 80	958146 80