

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização,  
Altura: 800mm****Dados do pedido**

Número do pedido	940803 800
GTIN	4062406070465
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Modelo:**

Armário sem equipamento com 20×20G. Gavetas adequadas: 16×16G (encomendar separadamente)

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Profundidade	500 mm
Largura	500 mm

ComfortClose	não
Profundidade em G	20
Peso	27 kg
Tipo de armário	Armário base
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Altura útil	645 mm
Altura	800 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Posicionamento do punho	superior
Largura em G	20
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes para altura de armário 750/800	940501 750/800
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 20	940550 20
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 20	940552 20
	940560 20

Prateleira inclinada para largura de armário/  
compartimento em G 20

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 100

940640 100

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 125

940640 125

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 150

940640 150

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 200

940640 200

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 300

940640 300

Gaveta para roupeiros de portas articuladas,Largura 20G  
Altura frontal das gavetas 75

940640 75