

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	940803 1000
GTIN	4062406070489
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Armário sem equipamento com 20×20G. Gavetas adequadas: 16×16G (encomendar separadamente)

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95. De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade em G	20
Altura	1000 mm

Ficha de dados

Largura	500 mm
Largura em G	20
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Posicionamento do punho	superior
Profundidade	500 mm
Peso	32 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura útil	845 mm
Tipo de armário	Armário base
ComfortClose	não
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940803-1000>