

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 800mm****Dados do pedido**

Número do pedido	940821 800
GTIN	4062406070526
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Modelo:**

Armário sem equipamento com 30×20G. Gavetas adequadas: 26×16G (encomendar separadamente)

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Peso	36 kg
Largura em G	30

Altura útil	645 mm
Largura	750 mm
ComfortClose	não
Altura	800 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Posicionamento do punho	superior
Profundidade	500 mm
Tipo de armário	Armário base
Profundidade em G	20
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes para altura de armário 750/800	940501 750/800
Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 30G para altura de armário 750/800	940510 750/800
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 30	940550 30
Prateleira com ranhuras para largura de armário/compartimento em G 30	940552 30

Prateleira inclinada para largura de armário/ compartimento em G 30	940560 30
Prateleira 200 kg para largura de armário/ compartimento em G 30	940590 30
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 100	940641 100
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 125	940641 125
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 150	940641 150
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 200	940641 200
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 300	940641 300
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 30G Altura frontal das gavetas 75	940641 75