

Garant GRIDLINE

**Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 1000mm****Dados do pedido**

Número do pedido	940841 1000
GTIN	4062406070687
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Modelo:**

Armário sem equipamento com 40×20G. Gavetas adequadas: 36×16G (encomendar separadamente)

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

Altura útil	845 mm
Profundidade em G	20

Tipo de armário	Armário base
Altura	1000 mm
ComfortClose	não
Peso	49 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade	500 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Posicionamento do punho	superior
Largura em G	40
Largura	1000 mm
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes para altura de armário 900/1000	940501 900/1000
Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 40G para altura de armário 1000/1250	940511 1000/1250
Prateleira para largura de armário/compartimento em G 40	940550 40

Prateleira com ranhuras para largura de armário/ compartimento em G 40	940552 40
Prateleira inclinada para largura de armário/ compartimento em G 40	940560 40
Prateleira 200 kg para largura de armário/ compartimento em G 40	940590 40
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 100	940642 100
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 125	940642 125
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 150	940642 150
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 200	940642 200
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 300	940642 300
Gaveta para roupeiros de portas articuladas, Largura 40G Altura frontal das gavetas 75	940642 75