

Ficha de dados



Armário com porta articulada e prateleiras, Altura mm/modelo: 1950/A



Dados do pedido

Número do pedido	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Classe de artigo	925

Descrição

Versão:

Corpo e portas de chapa de aço, possibilidade de alojamento de prateleiras em grelha de 40 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar com **fechadura de cilindro com pinos**. Completo com **4 prateleiras** de chapa galvanizada.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Peso	74 kg
Largura	950 mm
Número de prateleiras	4
Altura útil	1820 mm

Ficha de dados

Posicionamento do punho	central
Profundidade	430 mm
Altura	1950 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	80 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário	500 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	40 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de produto	Armário para dossiês

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/949531-1950/A>