

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	940863 2000
GTIN	4062406070991
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Armário sem equipamento com 50×20G.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95. De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade	500 mm
Altura útil	1845 mm
Tipo de armário	Armário base

Ficha de dados

Peso	131 kg
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Profundidade em G	20
Largura	1250 mm
Altura	2000 mm
ComfortClose	não
Posicionamento do punho	central
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura em G	50
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940863-2000>