

Garant GRIDLINE

Armário básico com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura: 900mm**Dados do pedido**

Número do pedido	940861 900
GTIN	4062406070885
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Armário sem equipamento com 50x20G.

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Bases de nivelamento com pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Posicionamento do punho	superior
Largura	1250 mm
Tipo de armário	Armário base
Profundidade	500 mm
Altura útil	745 mm

Profundidade em G	20
ComfortClose	não
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Altura	900 mm
Peso	73 kg
Largura em G	50
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------