

Garant GRIDLINE

Grande armário básico com Portas de correr em chapa maciça, Altura: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	941065 1000
GTIN	4062406071608
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. No armário base, o punho está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior.

Armário equipado com 80x28G.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade GridLine, ver n.º 942530 – 942583 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Largura	2000 mm
Altura	1000 mm
ComfortClose	não
Profundidade	700 mm

Ficha de dados

Altura útil	863 mm
Peso	160 kg
Largura em G	80
Profundidade em G	28
Posicionamento do punho	superior
Número de prateleiras	2
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de grande capacidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/941065-1000>