

**Garant****INFO Point com monitor de 24 polegadas, Tipo: M/DE****Dados do pedido**

Número do pedido	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Classe de artigo	9GS

**Descrição****Modelo:**

O GARANT INFO Point é um moderno posto de trabalho com computador para indicar e processar informações digitais, registrar dados e como estação de resposta com scanner de códigos de barras ligado (não incluído no volume de fornecimento).

O INFO Point tem uma caixa de chapa de aço robusta. Na parte frontal, a uma altura ergonómica, encontra-se uma prateleira articulada para depositar o teclado e o rato de computador. Abaixo da prateleira, e por detrás da porta com fechadura, podem ser alojados clientes de PC ou Linux no corpo. A prateleira e a porta podem ser fechadas com fechaduras de cilindro com pinos DOM. A ventilação necessária dos aparelhos localizados no corpo é garantida pelo passo de painel perfurado na parte traseira com uma perfuração □ 9×9 mm no passo de 37 mm. Também serve para alojamento de ganchos e suportes Easyfix.

Com monitor de 24 polegadas integrado. Unidade de deslocamento com 4 rodas orientáveis (Ø 100 mm), 2 com travão de imobilização.

**Equipamento:**

Número de prateleiras na caixa para computador: 1

**Pintura:**

Corpo antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Descrição técnica**

Profundidade útil da caixa para computador	190 mm
Largura da área de base	616 mm
Profundidade do tabuleiro	300 mm
Altura útil da caixa para computador	740 mm
Largura do tabuleiro	600 mm
Peso	65 kg
Altura	1570 mm
Altura de trabalho do tabuleiro	1060 mm
Profundidade da área de base	550 mm
Largura útil da caixa para computador	540 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Profundidade do tabuleiro fechado	150 mm
Espessura do material	0,9 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	INFO Point