

Garant GRIDLINE

## Armário resistente com Porta de correr em chapa maciça, Altura: 1000



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 942345 1000   |
| GTIN             | 4062406072520 |
| Classe de artigo | 9GI           |

### Descrição

#### Versão:

**Painéis laterais reforçados** para o alojamento de prateleiras em **versão reforçada para 200 kg** em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armários com base de armário reforçada, sem base de nivelamento.

Armário equipado com 60x28G.

#### Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

#### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

#### Nota:

Prateleiras para armários para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

### Descrição técnica

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ComfortClose                                        | não |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim |
| Número de prateleiras                               | 4   |

## Ficha de dados

|                                                                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg                                                         |
| Largura em G                                                                                              | 60                                                             |
| Profundidade em G                                                                                         | 28                                                             |
| Altura                                                                                                    | 1000 mm                                                        |
| Posicionamento do punho                                                                                   | superior                                                       |
| Largura                                                                                                   | 1500 mm                                                        |
| Peso                                                                                                      | 88 kg                                                          |
| Profundidade                                                                                              | 700 mm                                                         |
| Altura útil                                                                                               | 845 mm                                                         |
| Espessura do material                                                                                     | 1 mm                                                           |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário                                                          | 1600 kg                                                        |
| Regulação da altura no sistema de encaixe                                                                 | 25 mm                                                          |
| Fechadura de cilindro com pinos                                                                           | Inserto de encaixe modular                                     |
| Seleção da cor                                                                                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de produto                                                                                           | Armário de cargas pesadas                                      |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942345-1000>