

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário de base de cargas pesadas para elevada capacidade de carga



Dados do pedido

Número do pedido	942367 1000
GTIN	4062406072582
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Painéis laterais reforçados para o alojamento de prateleiras em **versão reforçada para 200 kg** em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armários com base de armário reforçada, sem base de nivelamento.

Armário equipado com 80×28G.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Prateleiras para armários para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Posicionamento do punho	superior
Profundidade em G	28
Altura útil	845 mm
Peso	173 kg
Largura em G	80

Ficha de dados

Profundidade	700 mm
Altura	1000 mm
ComfortClose	não
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura	2000 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	200 kg
Número de prateleiras	4
Espessura do material	1 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1600 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de cargas pesadas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942367-1000>