

**Garant**

### Armário com estante com portas com dobradiças de chapa maciça, Altura: 1000



#### Dados do pedido

Número do pedido	944003 1000
GTIN	4062406073381
Classe de artigo	9GI

#### Descrição

##### Versão:

Armário com estantes equipado com 30x11G.

Possibilidade de alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm.

Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

##### Equipamento:

Número de caixas de armazenamento: 12 × n.º 963321 tam. SB6; 12 × n.º 963321 tam. SB5; 12 × n.º 963321 tam. SB4

##### Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e caixas de armazenamento à vista.

##### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

##### Notas:

- **Caixas de armazenamento à vista individuais, ver n.º 963321.**
- **Prateleiras individuais, ver n.º 944061, 944065.**

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

## Ficha de dados

### Descrição técnica

Altura útil	845 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	80 kg
Peso	47 kg
Largura	750 mm
Altura	1000 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Número de prateleiras	4
Profundidade	275 mm
Profundidade em G	11
Largura em G	30
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	500 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário com estante

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/944003-1000>