

## Fresa circular, Metal duro, Tipo: 27XL



### Dados do pedido

Número do pedido	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Classe de artigo	21Q

### Descrição

#### Instrução:

A profundidade de incidência real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

### Descrição técnica

Conjunto de parafusos tensores	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	180 mm
Ø da haste $D_s$ h6	20 mm
Ø interior $d_1$	15,5 mm
Ø mínimo do furo D	22 - 37 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	10,75 mm
Modelo da haste	cilíndrico
Projeção $L_1$	25 mm
Haste	DIN 6535 HA
para tipo de placa	P26
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	21,5 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa circular

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219819