

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, SK 40, Rosca M × comprimento L1: M10X25



Dados do pedido

Número do pedido	301309 M10X25
GTIN	4045197706720
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

Design cilíndrico.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Rosca M	M10×25
Projeção medida A	44 mm
Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	10,5 mm
Comprimento útil L ₁	25 mm
Ø exterior D	20 mm
Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de aperto selado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40

Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40