

**Garant**

### Cone de fixação plano, PSC 50 curto, Ø de fixação D<sub>1</sub>: 18



#### Dados do pedido

Número do pedido	308501 18
GTIN	4045197703378
Classe de artigo	31C

#### Descrição

##### Versão:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

##### Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

##### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

##### Nota:

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

#### Descrição técnica

Projeção medida A	60 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Alojamento	PSC 50 curto

## Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de superfície

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/308501-18>