

Garant

**Lamă de retezare HSS, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
19/1,5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273556 19/1,5
GTIN	4062406069902
Clasa articolului	21U

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	1,5 mm
Înălțimea lamei h ₅	19 mm
Pentru Ø maxim al piesei	32 mm
Lungimea totală L	86 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

