

Garant

**Lamă de retezare HSS, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
19/2,2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Clasa articolului	21U

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	19 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Lungimea totală L	86 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

