

Garant

**Lamă de retezare HSS, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
32/2,2mm**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273556 32/2,2 |
| GTIN | 4062406080662 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Înălțimea lamei h ₅ | 32 mm |
| Lățime de canelare w | 2,2 mm |
| Pentru Ø maxim al piesei | 60 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip de utilizare | neutru |
| Răcire interioară | nu |
| Cheie pentru sistem | da |
| Este posibilă canelarea axială | nu |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |

