

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 50grad****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215700 50 |
| GTIN | 4045197708168 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Notă:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.
- Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | AP.. 1604.. |
| Cel mai mic \varnothing D | 35 mm |
| Lungimea teșiturii executate l | 30 mm |
| Număr efectiv de tășuri Z_{ef} | 3 |
| Unghi γ | 50 grad |
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| Înălțimea teșiturii executate h | 23 mm |
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Cel mai mare Ø D ₁ | 73 mm |
| Lățimea teșiturii executate b | 18 mm |
| Avans dinte la h _{max} | 0,13 mm |
| Număr plăcuțe amovibile | 6 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Cap de frezat |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219811 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |