

**Garant****Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 50, Gama de filetare: M14-33****Date comandă**

Numărul de comandă	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
  - Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.
- Cu bucușă ușoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tireză PS Cod 308820; 308835.

**Notă:**

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 24 mm

Compensarea lungimii cursă: 24 mm

Ø exterior D: 79 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 48 mm

Lungime activă dimensiune A: 133 mm

## Descriere tehnică

Ø exterior D	79 mm
Lungime activă dimensiune A	133 mm
Compensarea lungimii cursă	24 mm
Gama de filetare	M14 – M33
Ø interior D <sub>1</sub>	48 mm
Compensarea lungimii presiune	24 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

## Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm	335640 28
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm	335640 18
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335640 16
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 18 mm	335440 18
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335440 16
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm	335440 22
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm	335640 20
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 20 mm	335440 20
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 22 mm	335640 22
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335640 12
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335440 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm	335640 25
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 25 mm	335440 25
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335640 14
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335440 12
	308812 50

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335640 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335440 11

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 28 mm

335440 28