

Garant**Mandrine pentru bucușe elastice, extra subțiri, SK 40 A = 160, Gama de prindere: 2-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă

300784 2-6

GTIN

4045197708373

Clasa articolului

31A

Descriere**Execuție:**

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matritelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,
cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

GARANT bucușe elastice Cod 309563,
bucușe elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.

Descriere tehnică

Gama de prindere

2 - 6 mm

Ø D₂

13 mm

Ø D ₁	9,6 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40