

Garant

Mandrine pentru bucșe elastice, extra subțiri, HSK-A 63 A = 120, Gama de prindere: 2-6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890, **GARANT bucșă elastică Cod 309563.**

Descriere tehnică

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Gama de prindere	2 - 6 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm

Ø exterior D	22,854 mm
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică