



## Mandrină cu bucsă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 25



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300683 25     |
| GTIN               | 4045197708199 |
| Clasa articolului  | 32A           |

### Descriere

#### Execuție:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliță ER.

Gaură străpunsă pentru răcire internă.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea bucselor elastice Mini pe suporturi standard.

#### Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.

Bucse elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

#### Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

### Descriere tehnică

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø cozii d                           | 25 mm                            |
| Lungimea cozii L <sub>1</sub>       | 65 mm                            |
| L <sub>2</sub>                      | 28 mm                            |
| Gama de prindere                    | 1 - 16 mm                        |
| Pentru bucsă elastice tip ER        | 25                               |
| Ø exterior D                        | 42 mm                            |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Concentricitate       | ≤ 3 μm                    |
| Strategie de așchiere | HSC                       |
| Răcire interioară     | da                        |
| Tip produs            | Mandrină cu bucă elastică |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm                                   | 309403 3,5 |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm   | 309371 6   |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm  | 308990 21  |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm   | 309376 12  |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm  | 308941 15  |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm                           | 309372 4   |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm                           | 309378 6   |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309379 5   |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm  | 309368 2   |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309370 5   |
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm                                   | 309414 4,5 |
| Bucă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm | 309445 3   |
| Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm   | 309001 18  |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm  | 309379 7   |
| Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm   | 309379 14  |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm  | 309377 18  |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                                    | 309411 10  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309371 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 308981 14  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm                                   | 309406 3,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm                                    | 309411 12  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm                                    | 309416 14  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308981 8   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm                 | 309404 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm   | 309379 25  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                     | 309409 9   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm | 309447 3   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm | 309447 6   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                                    | 309409 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm   | 308918 2   |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm            | 309430 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm  | 308930 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm  | 308990 23  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm  | 309001 4   |
| Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare   | 309284     |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16                                 | 309615 16  |
|   | 309378 18  |

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309425 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

308922 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308918 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309411 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309413 4,5

Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E

309396

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308921 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309419 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308918 1

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309416 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309414 16

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

309002 5

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare

309164

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309377 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308911 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309425 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308946 7

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309445 4,5

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm  | 309379 22  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm   | 309374 15  |
| Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm   | 309280     |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm  | 308946 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm  | 309001 17  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308930 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308941 12  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                      | 309406 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308878 4   |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm             | 309430 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308920 3   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm   | 309379 3   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309377 5   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308916 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm   | 309000 20  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm  | 309379 15  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm  | 308901 1,5 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm   | 309368 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308990 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308990 7   |
| Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare   | 309018     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308981 4   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm | 309448 10  |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm  | 308911 2   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm   | 308990 20  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm   | 309040 20  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                      | 309414 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm   | 308960 13  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm                                    | 309402 3,5 |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 40                                 | 309615 40  |
| Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm  | 309010     |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm  | 308959 11  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm | 309448 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm   | 309000 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                               | 308962 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm   | 308960 16  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308881 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm   | 309040 18  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm  | 308941 2   |
| Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25   | 309650 25  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308906 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308901 3   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                      | 309416 8   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm | 309447 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm  | 308901 2,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm                                     | 309416 18  |

|   |           |
|---|-----------|
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm                                    | 309414 20 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308986 3  |
| Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E   | 309391    |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm  | 308930 13 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm  | 309377 16 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308901 8  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                    | 309416 11 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm   | 308878 2  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm  | 309379 4  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                     | 309409 6  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 309000 6  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309373 5  |
| Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm  | 309240    |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309377 9  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm  | 308981 11 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                     | 309419 9  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                     | 309402 9  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm  | 309373 6  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm | 309448 8  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm  | 309377 15 |
| Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare   | 309026    |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm  | 309373 8  |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm  | 308959 14  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm  | 308881 2,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm  | 308881 5,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm                 | 309413 12  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm  | 308986 13  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308960 4   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm                               | 308922 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm  | 308911 2,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                      | 309411 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309001 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm                              | 308962 15  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                                      | 309416 9   |
| Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm   | 309016     |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm                 | 309413 10  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm  | 308959 16  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm                              | 308962 14  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm  | 309001 16  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309000 5   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                      | 309419 8   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm | 309448 14  |



|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm  | 309365 4   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308946 10  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm | 309448 7   |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32   | 309610 32  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm                | 309413 11  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm                                    | 309409 14  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm  | 309373 7   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm   | 308992 25  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm  | 309040 13  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm  | 308990 22  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm                          | 309378 16  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm                                   | 309403 4,5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm   | 308986 11  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308920 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309376 5   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm   | 309371 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308930 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm   | 308878 4,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm   | 308878 1   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm  | 309376 2   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309370 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308881 7   |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm          | 309425 2,8 |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm  | 308881 3,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308930 7   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                            | 309378 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm   | 309040 16  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                      | 309406 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm   | 309365 1   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm                 | 309418 16  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308916 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm  | 308881 4,5 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309369 3   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm  | 309373 13  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm  | 309379 13  |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm           | 309430 3,5 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm  | 309374 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm   | 308981 16  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309379 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm   | 308941 11  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm | 309449 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308960 10  |
| Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E  | 309390     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308990 6   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm  | 308992 18  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                      | 309406 7   |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm  | 309373 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308881 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308911 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                   | 308946 11  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309418 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308918 4   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm                       | 309403 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm  | 308990 18  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm   | 309376 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm                | 309002 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm   | 309040 5   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm                                    | 308959 4   |
| Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm  | 309320     |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm   | 309413 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308960 6   |
| Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm  | 309200     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 308990 14  |
| Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25                                    | 309612 25  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 309000 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm  | 308990 17  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm | 309404 3,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm                      | 309409 12  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm                      | 309414 18  |

|  |            |
|--|------------|
| Piuliță pentru bucușă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16   | 309610 16  |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308921 10  |
| Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm            | 309430 2,8 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308921 7   |
| Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm                  | 309418 20  |
| Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                      | 309411 11  |
| Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm | 309448 4,5 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm   | 308959 13  |
| Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm  | 309368 1   |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308992 12  |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm   | 308986 19  |
| Bucușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm                            | 309375 14  |
| Bucușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm                            | 309375 10  |
| Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm   | 308878 3,5 |
| Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308921 6   |
| Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm   | 309376 14  |
| Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                       | 309403 6   |
| Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm   | 309379 17  |
| Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm  | 309376 6   |
| Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm  | 309377 14  |

|  |           |
|--|-----------|
| Piuliță pentru bucă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40   | 309610 40 |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308930 8  |
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                     | 309414 8  |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308960 7  |
| Set de buce elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare  | 309014    |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm                           | 309375 6  |
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                     | 309409 7  |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm   | 308930 1  |
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm                                     | 309406 4  |
| Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308959 10 |
| Bucă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm           | 309430 10 |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 309371 5  |
| Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm                | 309418 12 |
| Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308959 7  |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308911 9  |
| Bucă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm | 309447 7  |
| Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm                          | 309381 12 |
| Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm   | 308986 20 |
| Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm  | 308992 8  |
| Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm  | 308941 13 |

|  |           |
|--|-----------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm   | 308990 15 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308920 7  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm                               | 308962 3  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm                               | 308962 9  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm                           | 309378 14 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm   | 309040 23 |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20  | 309580 20 |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm | 309448 11 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308941 9  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm                               | 308962 7  |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32                  | 309617 32 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm   | 309370 4  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm   | 309000 13 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm  | 309001 10 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm                               | 309002 7  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm                              | 309002 12 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                                     | 309419 10 |
| Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E                                    | 309394    |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32  | 309580 32 |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25  | 309580 25 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                               | 309002 8  |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm | 309447 9   |
| Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40  | 309612 40  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308941 8   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm  | 309368 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm  | 309376 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308986 12  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm                             | 309002 19  |
| Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm  | 309024     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm  | 309000 19  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm   | 308911 1,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                     | 309411 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm  | 308990 16  |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm            | 309430 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308990 4   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm  | 309377 20  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308946 12  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm                                    | 309419 22  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm   | 309369 4   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm   | 309373 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm  | 308960 15  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm   | 309377 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308882 4   |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm                           | 309419 16  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm                                     | 309377 19  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308901 6   |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16         | 309617 16  |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                            | 309414 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm                     | 308922 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm  | 308941 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm  | 308901 1   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308960 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm  | 308878 5   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm  | 309379 20  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308921 4   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308916 7   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm                                      | 309374 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm   | 309040 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308959 5   |
| Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32   | 309612 32  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm  | 309379 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm   | 309040 26  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308921 5   |
|  | 309377 13  |



Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm 308981 17

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm 309370 1

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm 309419 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm 308992 16

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm 309448 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 309416 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm 309379 23

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm 308916 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm 309001 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm 308990 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm 309040 22

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm 308921 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm 308986 5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm 309372 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm 309379 19

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm 309376 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309374 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm 308992 20

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm 309418 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm 308981 6

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                   | 308986 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm   | 308981 19  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm  | 308881 1,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm | 309418 14  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm                    | 309416 4,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm | 309418 11  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm  | 308881 2   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm              | 308962 12  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm  | 309376 17  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm                                   | 308882 3   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm              | 308922 10  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm                    | 309403 2,8 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm   | 309000 16  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                                  | 308906 10  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm   | 309373 2   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm                                  | 308946 14  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308941 3   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                   | 308992 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm   | 309370 7   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm              | 308962 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm   | 309040 12  |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309001 3   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308906 3   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm | 309445 3,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm  | 308960 12  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm                                | 308922 6   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm   | 309445 4   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm                             | 309378 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm   | 308941 2,5 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309365 3   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm                               | 309002 18  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm   | 309376 10  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm   | 309376 16  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308911 6   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm                               | 308962 13  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm   | 308920 2   |
| Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire                                       | 309285     |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm                 | 309404 4,5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm   | 309001 20  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm   | 309373 14  |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire                                       | 309165     |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm              | 309432 9   |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm                                 | 309001 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm                                  | 308916 3   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm | 309418 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm  | 308981 15  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm                                  | 308916 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308981 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm  | 309000 17  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 308941 14  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                  | 308916 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                  | 308986 8   |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm  | 309160     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm   | 308878 2,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm                   | 309402 2,8 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309373 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308990 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm             | 309002 20  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                               | 309369 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308981 5   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm                                  | 308946 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm  | 309040 25  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                  | 308946 8   |
|   | 308959 12  |

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309001 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309411 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

308992 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308901 5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309371 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309413 14

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309370 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm

309419 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

309040 19

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309374 14

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm

309447 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308990 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm

308990 24

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm

308881 6,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309406 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm

309373 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

309040 17

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309413 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

308986 17

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309374 7

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm   | 308911 1   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm  | 309373 9   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm  | 309379 6   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm  | 309377 10  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                   | 309404 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm                               | 308962 16  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm   | 309040 4   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 309447 5   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm  | 309370 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308930 6   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                      | 309419 11  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm | 309447 3,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm   | 308878 3   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm   | 309000 8   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm  | 309376 8   |
| Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm  | 309012     |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm   | 308986 14  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm   | 309376 19  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308901 7   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308946 6   |
| Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20  | 309650 20  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm                                | 308922 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm                               | 308962 11  |

|  |           |
|--|-----------|
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm  | 309379 24 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                   | 309377 11 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm                                      | 309001 14 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm                         | 309416 16 |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm | 309432 6  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308911 12 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm   | 309365 5  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308941 6  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                       | 308986 6  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm   | 309000 18 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                          | 309403 9  |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 32                      | 309615 32 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm                                    | 309374 5  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm      | 309413 7  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm   | 308960 11 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308911 3  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm                                   | 309374 16 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm                         | 309416 20 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm  | 308960 8  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm                  | 309002 16 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                          | 309411 8  |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                   | 309418 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm  | 308990 26  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm                                | 308962 5   |
| Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11  | 309650 11  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm                                      | 309411 14  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308918 7   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                       | 309402 8   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm  | 309374 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm  | 309040 21  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308916 6   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm                                      | 309409 11  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm  | 309376 3   |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm | 309445 2,8 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm   | 308960 2   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm                   | 309413 9   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm   | 309374 3   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm   | 309379 11  |
| Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare   | 309244     |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm   | 309374 8   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm                   | 309404 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm  | 308981 13  |



|   |           |
|---|-----------|
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm   | 309377 3  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm                              | 309002 6  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309001 5  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm                                    | 309416 12 |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16   | 309580 16 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm   | 309000 3  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308930 5  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm  | 308981 18 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308920 9  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm | 309447 4  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm   | 309001 12 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm                                    | 309419 20 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm  | 309376 7  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                     | 309416 6  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308906 4  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308941 4  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                     | 309406 8  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308986 4  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm   | 308992 14 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                           | 309375 8  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm  | 309368 4  |

|   |           |
|---|-----------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm  | 309000 12 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                                       | 308986 10 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm                           | 309402 4  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm                   | 309002 14 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                                     | 309377 6  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm  | 309368 5  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm   | 309040 9  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm                   | 309002 13 |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                     | 309371 7  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm   | 309379 12 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm  | 308990 25 |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm | 309432 12 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm  | 309370 6  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm       | 309418 6  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm  | 308946 3  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm  | 309370 2  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                                     | 309377 7  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 308918 6  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 309040 14 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm   | 309376 20 |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm  | 309430 7  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm  | 308930 11 |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308901 9   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm                    | 309002 11  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm                                     | 309377 17  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm       | 309418 10  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm   | 308946 9   |
| Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8  | 309650 8   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                            | 309419 6   |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25         | 309617 25  |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm                            | 309402 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 309000 10  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308881 4   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                            | 309402 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm  | 308920 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308901 10  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm  | 308992 10  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm   | 309379 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm   | 309001 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm   | 308959 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308960 9   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm  | 309379 21  |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm   | 309448 5   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm   | 309379 16  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm                               | 309002 10  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm   | 309445 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm   | 308930 4   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm                             | 309375 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm   | 308960 5   |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm             | 309432 11  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm   | 309040 6   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm  | 308959 6   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm   | 309373 16  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm  | 309040 24  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm   | 309001 13  |
| Set de bucșe elastice ER 9 buc. 1-5 mm  | 309008     |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm                            | 309378 10  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm | 309447 4,5 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm  | 308920 10  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm   | 309379 26  |
| Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare  | 309022     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm  | 308990 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm   | 308911 7   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm                                | 308922 3   |
|   | 308906 7   |

|   |            |
|---|------------|
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm  |            |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm   | 308986 15  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm  | 308990 11  |
| Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm | 309448 6   |
| Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm          | 309425 3,5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm                             | 309002 17  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm   | 308881 1   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 309000 14  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm                              | 308922 8   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308986 9   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm                                    | 309411 16  |
| Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire                                     | 309245     |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm  | 308960 14  |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25   | 309610 25  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308959 9   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm  | 309040 11  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm   | 309001 11  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm   | 308959 15  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm  | 309365 2   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm  | 309000 11  |
| Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm  | 309028     |

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm                                   | 308941 16  |
| Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16                         | 309612 16  |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm                                 | 309368 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm                                   | 308911 10  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm    | 309002 15  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm                                   | 308911 13  |
| Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E      | 309397     |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm                                | 309376 13  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm          | 309402 4,5 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm            | 309403 7   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm                                    | 308920 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm                                    | 308941 5   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm | 309378 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm                                    | 308881 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm                                    | 309040 8   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm                                | 309370 10  |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40                                  | 309580 40  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm           | 309414 10  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm           | 309409 16  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm                         | 308882 6   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm                         | 308906 9   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm                     | 309374 10  |
|  | 309371 8   |

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309419 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309409 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

308962 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308920 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308990 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309419 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308946 13

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309414 7

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309445 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309373 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309002 9

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309432 10

Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16

309650 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309374 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

309040 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308916 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309409 4,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309372 8

309377 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm

309448 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308916 12

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309432 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309406 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308981 3

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40

309617 40

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm

309373 15

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309374 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308901 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309000 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

309040 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm

309432 7

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm

309445 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309414 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308918 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308946 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309371 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308986 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308990 5

308906 6



Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

|  |            |
|--|------------|
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm  | 309000 9   |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm                     | 309414 12  |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm           | 309378 20  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308981 10  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm                                   | 308882 5   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm           | 309375 12  |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm | 309418 18  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm               | 309002 4   |
| Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm                                | 309369 5   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm   | 308981 12  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm  | 308981 9   |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm  | 309376 18  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm  | 308911 4   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm  | 308930 2   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308941 10  |
| Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 25                  | 309615 25  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm  | 308901 2   |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm                                   | 308906 8   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm  | 308878 1,5 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm               | 308962 6   |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm   | 308930 10  |

|  |           |
|--|-----------|
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm | 309414 14 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm                      | 309376 11 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm                         | 308981 20 |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm               | 308921 9  |
| Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm                                   | 309155    |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm              | 308946 16 |
| Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm                      | 309379 18 |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm                          | 308911 5  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm               | 308959 3  |
| Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm                          | 308920 4  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm              | 308986 18 |
| Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm  | 309403 8  |
| Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm               | 309001 7  |