

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872, Recomandat pentru con ISO: 40 SK



Date comandă

Numărul de comandă	308810 40
GTIN	2050001771629
Clasa articolului	39Z

Descriere

Execuție:

Sculă atașabilă pentru **strângerea dirijată a momentului de rotație**.

Avantaje:

Nu alunecă, precum cheile obișnuite de strângere, prin urmare nu există niciun pericol de vătămare!

Aplicație:

Pentru strângerea sigură a șurubului de tragere.

Recomandat pentru șurubul de tragere cu cod de culoare: SK 40

Pătrat pentru cuplare: 9×12 mm

Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Recomandat pentru șurubul de tragere cu cod de culoare	SK 40
Recomandat pentru con ISO	40

Accesorii

Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap atașabil Momentul maxim de torsiune 60 N·m	656055 60
Cheie dinamometrică aparat principal cu scală de reglare Momentul maxim de torsiune 50 N·m	657277 50
Cheie dinamometrică QuickSelect Cu asigurare împotriva dereglării, fără cap atașabil Momentul maxim 50 N·m	657099 50
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap atașabil Momentul maxim de torsiune 60 N·m	656510 60
Cheie dinamometrică QuickSelect fără cap atașabil Momentul maxim 50 N·m	657094 50
Unitate de bază pentru cheie dinamometrică fără scală fără cap atașabil Moment de torsiune maxim 50 N·m	657450 50
Cheie dinamometrică cotită fără scală Momentul maxim de torsiune 60 N·m	657750 60
Cheie dinamometrică aparat de bază Momentul maxim de torsiune 80 N·m	657500 80
Cheie dinamometrică aparat de bază Momentul maxim de torsiune 100 N·m	657410 100