

Garant
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, SK 50 ultrascurt, Ø de strângere D1: 20 mm

Date comandă

Numărul de comandă	300412 20
GTIN	4045197708335
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Șurub de fixare în flanșa de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Standard:

Ähnlich DIN 69871.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820; 308830, șurub de schimb Cod 309901.

Concentricitate: $\leq 3 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 40 mm

Ø exterior D: 69,9 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	40 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	69,9 mm
Suport	SK 50 ultrascurt
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK