

Garant**Mandrină cu bucă elastică, extra subțire, SK 40 A = 120, Gama de prindere: 2-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matritelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,
cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

GARANT bucușe elastice Cod 309563,
bucușe elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₂	13 mm

Gama de prindere	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucsă elastică

Accesorii

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

308620 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con
ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308760 40