



## Menghină modulară lungă, Lățimea bacului A: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	362105 125
GTIN	2050001774262
Clasa articolului	35G

### Descriere

#### Execuție:

- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Menghină pentru mașini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Cementată HRC 60.
- Paralelism 0,02 mm.

#### Livrare:

Inclusiv bacuri de protecție cu trageră în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piulițe Cod 362160 Ref. 16/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

#### Notă:

Pentru alte bride de prindere consultați Cod 362160.

### Descriere tehnică

Gamă de prindere b	320 mm
Înălțimea corpului de bază G	40 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 125
Pană de fixare transversală n	16 mm
Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Lățimea bacului A	125 mm

Lungimea totală L	520 mm
Greutate	18,3 kg
Forță de strângere maximă la 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Bac mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362143 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 18/16 mm	362160 18/16
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362146 125
Element de prindere complet (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362144 125
Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362125 125
Element modular mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362145 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362147 125
Pereche de bride de fixare Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362120 125
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 20/16 mm	362160 20/16
Element modular fix (buc.) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362150 125
Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362148 125
	362160 14/16

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I /  
canal 14/16 mm

---