

**Marcator, Ø cozii d: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	358740 12
GTIN	4045197707482
Clasa articolului	32B

**Descriere****Execuție:**

Carcasă din aluminiu cu coadă Weldon. Reglare fără trepte a forței de pretensionare. Adâncime de marcare 0,1–0,3 mm.

**Avantaj:**

Compactarea suprafeței, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcare. Rezistență ridicată la uzură, astfel durată lungă de viață a acului special. Recomandat pentru marcarea suprafețelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranță înaltă a procesului. **Schimbarea rapidă a acelor** este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcție de execuție) sunt compensate.

**Aplicație:**

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oțel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârful de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafețelor cu duritate de până la 57 HRC.

**Livrare:**

Ref. 12 – inclusiv **3 ace** Cod 358745 Ref. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Ref. 20 – inclusiv **3 ace** Cod 358745 Ref. 0,3 – 0,6 – 1,0.

**Descriere tehnică**

L	66 mm
Ø cozii d	12 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Tip produs	Sculă de etichetat

## Accesorii

Ac de marcare Rază 0,6 mm	358745 0,6
Ac de marcare Rază 1,0 mm	358745 1,0
Ac de marcare Rază 0,3 mm	358745 0,3
Ac de marcare Rază 0,5 mm	358745 0,5
Ac de marcare Rază 0,8 mm	358745 0,8