

**Marcator, Ø cozii d: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	358740 20
GTIN	4045197707499
Clasa articolului	32B

**Descriere****Execuție:**

Carcasă din aluminiu cu coadă Weldon. Reglare fără trepte a forței de pretensionare. Adâncime de marcăre 0,1–0,3 mm.

**Avantaj:**

Compactarea suprafeței, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcăre. Rezistență ridicată la uzură, astfel durată lungă de viață a acului special. Recomandat pentru marcărea suprafețelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranță înaltă a procesului. **Schimbarea rapidă a acelor** este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcție de execuție) sunt compensate.

**Aplicație:**

Pentru marcărea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oțel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârf de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafețelor cu duritate de până la 57 HRC.

**Livrare:**

Ref. 12 – inclusiv **3 ace** Cod 358745 Ref. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Ref. 20 – inclusiv **3 ace** Cod 358745 Ref. 0,3 – 0,6 – 1,0.

**Descriere tehnică**

L	73 mm
Ø cozii d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Tip produs	Sculă de etichetat

## Accesorii

Ac de marcare Rază 0,5 mm	358745 0,5
Ac de marcare Rază 0,3 mm	358745 0,3
Ac de marcare Rază 0,8 mm	358745 0,8
Ac de marcare Rază 0,6 mm	358745 0,6
Ac de marcare Rază 1,0 mm	358745 1,0